Ventosa piatta (tonda)

PFYN 40 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.00104

https://www.schmalz.com/10.01.01.00104

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

- Dimensione: 40
- Materiale aspiratore: Silicone SI
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/8"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	3,50 mm
Dmax(S)	43 mm
Ds	40 mm
G1	G1/8"-IG
H	30 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	3,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	57,70 N
Volume	3,80 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	40
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 40 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.00104

https://www.schmalz.com/10.01.01.00104

Peso	13,50 g
Famigilia de prodotti	PFYN
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SU 40

Numero articolo.:10.01.01.12856

Dimensione: 40
Campo di tenuta: 35,0 ... 45,0 mm
Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03523

Famiglia raccordo: N 007
Filettatura G1: G1/8"-IG
Lunghezza L1: 24,5 mm
Lunghezza L: 16 mm
Lunghezza di montaggio: 16 mm
Diametro nominale dn: 3,5 mm
Materiale: Alluminio
Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 40 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.00104

https://www.schmalz.com/10.01.01.00104

PFG 40 SI-55 N007

Numero articolo.:10.01.01.00036

Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
Propriet: FDA-compatible