

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 40 PU-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00174

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00174>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte PFYN > PFYN 40 PU-55 G1/8-AG

### Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Poliuretano PU

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-AG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	2,40 mm
Dmax(S)	43 mm
Ds	40 mm
G1	G1/8"-AG
H	19 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	3,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	57,70 N
Volume	3,80 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	40
Materiale aspiratore	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigenalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 40 PU-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00174

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00174>

Peso	12,20 g
Famiglia de prodotti	PFYN
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SU 40

Numero articolo.:10.01.01.12856

Dimensione: 40

Campo di tenuta: 35,0 ... 45,0 mm

Termostabilità: 80 °C

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Numero articolo.:10.01.01.03531

Famiglia raccordo: N 007

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 21 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,4 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 40 PU-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00174

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00174>



### PFG 40 PU-55 N007

Numero articolo.:10.01.01.00056

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Poliuretano PU

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A