

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 70 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11682

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11682>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SHF 70 NK-45 N041

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di legno con massima dinamica




Dimensione: 70

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	48 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	70
Famiglia raccordo	N 041
Numero pieghe	0
Forza laterale	145 N
Potenza aspir.	155 N
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Volume	16,21 cm ³

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 70 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11682

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11682>

Raggio volta (min) (convesso)	95 mm
Peso	28,20 g
Famiglia de prodotti	SHF

Accessori



SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.01.11772

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.01.11822

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00211

Diametro esterno D: 15 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 70 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11682

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11682>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

Numero articolo.:10.05.10.00058

Filettatura G1: G1/4"-AG

Corsa sospens. Z: 8,4 mm

Nipplo: N 041