

## Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

### Ventosa piatta (tonda) per- movimentazione di legno con massima dinamica



Dimensione: 85


Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Allacciamento: G1/4-IG

Tipo: E

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	62 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4"-IG
H	37,40 mm
LG1	12,40 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	85
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Potenza aspir. d2	175 N
Potenza aspir.	300 N
Forza laterale	210 N
Volume	25 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	176 mm

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>

Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Numero pieghe	0
Peso	100 g
Famiglia de prodotti	SHFN

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



**SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15**

Numero articolo.:10.05.03.00023

Diametro esterno D: 14,5 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

### Pezzi di ricambio



**SA-NIP N009 G1/4-IG DN440**

Numero articolo.:10.01.01.12192

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 19,3 mm

Materiale: Alluminio

## Ventosa piatta (tonda)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>



### SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12209

Dimensione: 85

Filettatura G1: M10x1.25-IG

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Tipo: E



### SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo.:10.01.01.12209

Dimensione: 85

Filettatura G1: M10x1.25-IG

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Tipo: E