

Ventosa piatta (tonda)

SUF 12 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.14166

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14166>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte SUF > SUF 12 SI-55 M5-AG

Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide



Dimensione: 12


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	13,20 mm
Ds	12 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
H	13,60 mm
LG1	4,70 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	1,20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	5 N
Forza rottura	5 N
Volume	0,12 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	12,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Dimensione	12
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa piatta (tonda)

SUF 12 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.01.14166

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14166>

Peso	1,70 g
Famiglia de prodotti	SUF
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - non comprendono il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SC 030 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.02802

Geometria del collegamento: 030

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm



SUF 12 SI-55 SC030

Numero articolo.:10.01.01.13966

Dimensione: 12

Materiale aspiratore: Silicone SI

Propriet: FDA-compatible

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A