

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 18 NBR-55 SC030

Numero articolo.:10.01.01.13946

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13946>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SUF 18 NBR-55 SC030

Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 18

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	11,50 mm
Dmax(S)	20,60 mm
Ds	18 mm
H	9,30 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Corsa)	1,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	13 N
Forza rottura	13 N
Volume	0,37 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Dimensione	18
Interfaccia famiglia di nipples	SC030
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 18 NBR-55 SC030

Numero articolo.:10.01.01.13946

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13946>

Peso	1,10 g
Famiglia de prodotti	SUF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SC 030 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.04288

Geometria del collegamento: 030

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm



SC 030 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.04307

Geometria del collegamento: 030

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm