

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 5 HT1-60 SC020

Numero articolo.:10.01.01.13984

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13984>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SUF 5 HT1-60 SC020

Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 5

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	4,70 mm
d	3,10 mm
Dk	6,70 mm
Dmax(S)	5,70 mm
Ds	5 mm
H	5,50 mm
H2	2,30 mm
H3	3 mm
Z (Corsa)	0,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,90 N
Forza rottura	0,90 N
Volume	0,01 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	8 mm
Dimensione	5
Interfaccia famiglia di nippli	SC020
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	0,10 g

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 5 HT1-60 SC020

Numero articolo.:10.01.01.13984

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13984>

Famiglia de prodotti

SUF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SC 020 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04273

Geometria del collegamento: 020

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm



SC 020 M5-IG

Numero articolo.:10.01.06.04306

Geometria del collegamento: 020

Allacciamento: M5-IG

Lunghezza di montaggio: 8,7 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm