

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Numero articolo.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per la lavorazione manuale > Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V > VC-M 165x165x220.5

Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp con produzione di vuoto integrato



Lunghezza L: 165 mm

Larghezza B: 165 mm


Altezza H: 220,5 mm

Consumo d'aria: 48 l/min

Consumo d'aria: 2,88 m³/h

Capacità di aspirazione: 2,3 m³/h

Dati di costruzione



Attributo

Valore

B

165 mm

H

220,50 mm

L

165 mm

Dati tecnici

Attributo

Valore

Peso

5,76 kg

Accessori

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Numero articolo.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Numero articolo.:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Numero articolo.:10.01.12.02000

Usa la costruzione: Multi-Clamp



VC-M-SP 160x160x30

Numero articolo.:10.01.12.01836

Lunghezza L: 160 mm

Larghezza B: 160 mm

Altezza H: 30 mm

Consumo d'aria: 48 l/min

Consumo d'aria: 2,88 m³/h

Capacità di aspirazione: 2,3 m³/h

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Numero articolo.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



VC-M-SP 200x55

Numero articolo.:10.01.12.02003

Lunghezza L: 200 mm

Larghezza B: 55 mm

Consumo d'aria: 48 l/min

Consumo d'aria: 2,88 m³/h

Capacità di aspirazione: 2,3 m³/h



VC-M-SP 210

Numero articolo.:10.01.12.02002

Diametro esterno D: 210 mm

Consumo d'aria: 48 l/min

Consumo d'aria: 2,88 m³/h

Capacità di aspirazione: 2,3 m³/h



VC-M-SP 300x100

Numero articolo.:10.01.12.02052

Lunghezza L: 300 mm

Larghezza B: 100 mm

Consumo d'aria: 48 l/min

Consumo d'aria: 2,88 m³/h

Capacità di aspirazione: 2,3 m³/h