

## Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x75 D-360

Numero articolo.:10.01.12.02212

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02212>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Blocchi di aspirazione VCBL-K2 > VCBL-K2 120x50x75 D-360

### Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti




Dimensioni (LxB): 120 x 50

Dimensione piastra di aspirazione inferiore: 140x115 mm

Altezza H: 75 mm

Disposizione: girevole di 360°

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	50 mm
H	75 mm
H2	41 mm
L	120 mm
L1	145 mm
R1	350 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm
Peso	0,84 kg

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x75 D-360

Numero articolo.:10.01.12.02212

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02212>



### VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00798

Lunghezza L: 140 mm

Larghezza B: 115 mm

Altezza H: 16,5 mm



### ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione