

Blocco di aspirazione

VCBL-GLx93.5 120

Numero articolo.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione vetro > Sistemi di tavoli piani per la lavorazione del vetro > Blocchi di aspirazione forme VCBL-GL > VCBL-GLx93.5 120

Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del vetro



Dimensioni (LxB): Diameter 120 mm


Altezza H: 93,5 mm

Diametro interno del tubo (rac.) d: 6 mm

Materiale di tenuta: Mat. alta temp. HT1

Supporto pezzo materiale: ED

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B1	24 mm
d	8 mm
D	120 mm
Dmax(S)	128 mm
Ds	120 mm
H	93,50 mm
H1	99,50 mm
H2	22,50 mm
H3	27,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,80 kg

Accessori

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Blocco di aspirazione

VCBL-GLx93.5 120

Numero articolo.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>



VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00003

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 45 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -35 ... 60 °C



ZUB VCBL-GL

Numero articolo.:10.01.18.00493

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-GL



ZUB VCBL-GL

Numero articolo.:10.01.18.00492

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-GL

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Blocco di aspirazione

VCBL-GLx93.5 120

Numero articolo.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>



DR 120/88.5x16.5 HT1-60

Numero articolo.:10.01.18.00249

Diametro esterno D: 120 mm

Diametro interno d: 88,5 mm

Lunghezza L: 16,5 mm

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A