

Giunto snodato

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo.:10.01.03.00137

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00137>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Giunti snodati > Giunti sferico KGL > KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique




Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M10x1.25-AG

Altezza H: 37,5 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	3,50 mm
H	37,50 mm
G1	G1/4"-IG
G2	M10x1.25-AG
LG1	12 mm
LG2	10 mm
SW1	19 mm
W	15 °

Dati tecnici

Attributo	Valore
Carico verticale	1500 N
Peso	67 g
Famiglia de prodotti	KGL

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Giunto snodato

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo.:10.01.03.00137

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00137>



DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Numero articolo.:10.07.08.00021

per: G1/4

Diametro esterno D: 18 mm

Diametro interno d: 13,5 mm

Materiale: Poliammide