Sospensione, flessibile

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.07019

https://www.schmalz.com/10.01.10.07019

Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty

- Corsa sospens. Z: 50 mm
- Conception: Heavy Duty 2 asta a molla
- Usa la costruzione: Profilo di montaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	150 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-AG
G3	G1/2"-AG
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	1,50 mm
L4	6,40 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Corsa)	50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2800 g
Tasso elastico	1,81 N/mm

Sospensione, flessibile

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.07019

https://www.schmalz.com/10.01.10.07019

Famigilia de prodotti	FST-FLEX

Accessori



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05701

- Lunghezza L: 120 mm
- Larghezza B: 85 mm
- Altezza H: 10 mm
- Materiale: Acciaio
- Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Numero articolo.:10.01.10.08805

- Lunghezza L: 160 mm
- Larghezza B: 120 mm
- Altezza H: 10 mm
- Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FMHD

FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Numero articolo.:10.01.11.02823

- Lunghezza L: 200 mm
- Larghezza B: 100 mm
- Altezza H: 10 mm
- Materiale: Acciaio
- Usa la costruzione: Piastra di presa a ventose

Sospensione, flessibile

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.07019

https://www.schmalz.com/10.01.10.07019



FLAN-PL 260x90x10 FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05704

Lunghezza L: 260 mm
Larghezza B: 90 mm
Altezza H: 10 mm
Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Numero articolo.:10.01.10.05702

Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 90 mm
Altezza H: 10 mm
Materiale: Acciaio
Usa la costruzione: Piastra di presa a ventose

FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Sospensione, flessibile

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.07019

https://www.schmalz.com/10.01.10.07019

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo.:10.01.03.00207

Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
Conception: Rinforzato