

Pompa a vuoto

EVE-OG 25 AC3 F

Numero articolo.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00020>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto lubrificate EVE-OG > EVE-OG 25 AC3 F

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente trifase


con: Filtro

Capacità di aspirazione (50 Hz): 25 m³/h

Potenza nomin. 50 Hz: 0,75 kW

Peso: 34,5 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	284 mm
B2	17 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G1-1/4"-IG
G5	M8-IG
H	260 mm
H1	380 mm
H2	75 mm
L	568 mm
L2	131 mm
X1	159 mm
X2	120 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25 m ³ /h
Potenza nomin. 50 Hz	0,75 kW
Peso	34,50 kg
Tipo corrente	AC3

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Pompa a vuoto

EVE-OG 25 AC3 F

Numero articolo.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00020>

Famiglia de prodotti

EVE-OG

Accessori



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Numero articolo.:27.02.01.00055

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG



VST EVE-OG-25-40

Numero articolo.:10.03.02.00060

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

Dimensione: 25-40



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Numero articolo.:22.09.03.00038

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG



Pompa a vuoto

EVE-OG 25 AC3 F

Numero articolo.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00020>
