

Regolatore per vuoto

VR G3/8-IG HW

Numero articolo.:10.05.05.00026

<https://www.schmalz.com/10.05.05.00026>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Dispositivi di misurazione e regolazione > Regolatori del vuoto VR > VR G3/8-IG HW

Regolatore vuoto per la compensazione pressione




Filettatura G1: G3/8"-IG

Gamma di vuoto: -990 ... -14 mbar

Attrezzatura supplementare: Staffa di fissaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	76,40 mm
B1	87,20 mm
B2	49 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/4"-IG
H	176,80 mm
H2	82,30 mm
H3	9 mm
L	76 mm
X1	45 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Gamma di vuoto	-990 ... -14 mbar
Precisione di ripetizione	5 mbar
Portata vuoto massimo	195 l/min
Portata max.	11,70 m ³ /h
Temp. ambiente	5 ... 60 °C
Peso	0,65 kg
Famiglia de prodotti	VR

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Regolatore per vuoto

VR G3/8-IG HW

Numero articolo.:10.05.05.00026

<https://www.schmalz.com/10.05.05.00026>

Accessori



RED-MUF-S G3/8-IG G1/4-IG MS

Numero articolo.:10.08.04.00017

Filettatura G1: G3/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-IG

Materiale: Ottone

Lunghezza L: 26 mm



RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG MS

Numero articolo.:10.08.05.00091

Filettatura G1: G3/8"-AG

Filettatura G2: R3/8"-AG

Materiale: Ottone

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 10 mm