

Ventosa a soffiutto (tondo)

FGA 150 NBR-70 N010

Numero articolo.:10.01.06.00116

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00116>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > FGA 150 NBR-70 N010

Aspiratore a soffiutto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 150

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7 mm
d2	111 mm
D1	168 mm
Dk	120 mm
Dmax(S)	177 mm
Dmk	40 mm
Ds	150 mm
H	74 mm
H4	10 mm
Z (Corsa)	37 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	570 N
Dimensione	150
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	70 Shore A
Peso	802,80 g
Raggio volta (min) (convesso)	250 mm

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 150 NBR-70 N010

Numero articolo.:10.01.06.00116

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00116>

Famiglia de prodotti

FGA

Accessori



SA-NIP N010 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.00796

Filettatura G1: G1/2"-IG

Materiale: Alluminio