

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 18 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00969

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00969>

Pagina iniziale > Ventose a soffiutto FSG (2,5 pieghe) > FSG 18 HT1-60 M5-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 18

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	8 mm
dn	2,50 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
G1	M5-AG
H	27,60 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Dimensione	18
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	M5-AG
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Volume	1,35 cm ³
Potenza aspir.	3,02 N

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 18 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00969

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00969>

Forza rottura	8,50 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Peso	2,90 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SPI 17 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03283

Dimensione: 17

Materiale: Polietereeterchetone

Pezzi di ricambio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSG 18 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00969

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00969>



FG 18 HT1-60 N016

Numero articolo.:10.01.06.00881

Dimensione: 18

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 2,5