

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Numero articolo.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13490>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Piastre di aspirazione SGF > SGF-HS 150 HT1-60 FM1

### Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di vetro con massima dinamica



Dimensione: 150


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Allacciamento: FM1

Allacciamento: 4x8,7mm LK38,2 90°

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	126 mm
d3	70 mm
d5	8,70 mm
dn	14,50 mm
Dmax(S)	165 mm
Ds	148,50 mm
G2	G1/4"-IG
H	31,90 mm
H5	6 mm
L2	26,50 mm
LG2	20 mm
X1	27 mm
Y1	27 mm
Z (Corsa)	7,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1060 N
Potenza aspir. d2	730 N
Volume	119 cm <sup>3</sup>

### Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Numero articolo.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13490>

Raggio volta (min) (convesso)	700 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	150
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	360 g
Famiglia de prodotti	SGF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Numero articolo.:10.07.01.00110



#### TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Numero articolo.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13490>



### PC 150

Numero articolo.:10.01.01.13087

Dimensione: 150



### SU 160

Numero articolo.:10.01.01.12438

Dimensione: 160

Campo di tenuta: 150,0 ... 180,0 mm

Termostabilità: 80 °C

## Pezzi di ricambio



### VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

## Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Numero articolo.:10.01.01.13490

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13490>



### DR-SGF-HS 150 HT1-60

Numero articolo.:10.01.01.13176

Dimensione: 150

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Altezza H: 25,9 mm