

Aspiratore piatto (tondo)

SG 8 SI-55 N040

Numero articolo.:10.01.01.00744

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00744>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SG 8 SI-55 N040

Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 8

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 8,5 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	2 mm
Dk	4 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
H	8,50 mm
H2	4 mm
Z (Corsa)	1,70 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	8
Materiale aspiratore	Silicone SI
Potenza aspir.	2,30 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Famiglia de prodotti	SG

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Aspiratore piatto (tondo)

SG 8 SI-55 N040

Numero articolo.:10.01.01.00744

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00744>

Accessori



SA-NIP N040 M5-AG DN100

Numero articolo.:10.01.01.00714

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 3 mm

Materiale: Alluminio