

Ventosa a soffiutto (tonda)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.04410

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04410>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > Ventose SFF / SFB1 > SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili




Dimensione: 25

Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	25 mm
d2	8,20 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	25,20 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	6,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	3,20 N
Volume	1,90 cm ³
Dimensione	25
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Famiglia de prodotti	SFB1

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tonda)

SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.04410

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04410>

Pezzi di ricambio



SFB1 25 EPDM-45 SC040

Numero articolo.:10.01.06.04376

Dimensione: 25

Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 1,5



SC 040 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02490

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,2 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it