

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 40 HT1-60 SC050

Numero articolo.:10.01.01.14055

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14055>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per pellicole e carta > SFF 40 HT1-60 SC050

Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili



Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Numero pieghe: 0

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	42 mm
Dk	21,90 mm
Ds	40 mm
d	11,40 mm
d1	17,10 mm
H	19 mm
H2	6,60 mm
H3	9,50 mm
Z (Corsa)	2,70 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	48,60 N
Volume	4,33 cm ³
Dimensione	40
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Raggio volta (min) (convesso)	45 mm
Famiglia raccordo	SC 050

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Aspiratore piatto (tondo)

SFF 40 HT1-60 SC050

Numero articolo.:10.01.01.14055

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14055>

Peso	6,70 g
Famiglia de prodotti	SFF

Accessori



SC 050 G1/4-AG SW410

Numero articolo.:10.01.06.04347

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

Numero articolo.:10.01.06.04348

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it