

## Ventosa piatta (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.05.00095

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00095>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > Ventose piatte SGON > SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

### Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati



Dimensioni (LxB): 60 x 20


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	22 mm
Bs	20 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	36 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	60 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	2,50 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	50,10 N
Volume	3,61 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	60 x 20
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

### Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Ventosa piatta (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.05.00095

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00095>

Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	18,50 g
Famiglia de prodotti	SGON

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Numero articolo.:10.01.05.00121

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 25 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



#### ZOKL 15-18

Numero articolo.:10.07.10.00033

Campo di tenuta: 15,0 ... 18,0 mm

Materiale: Acciaio zincato

## Ventosa piatta (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.05.00095

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00095>



### SGO 60x20 NBR-55 N023

Numero articolo.:10.01.05.00154

Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A



### ZOKL 15-18

Numero articolo.:10.07.10.00033

Campo di tenuta: 15,0 ... 18,0 mm

Materiale: Acciaio zincato