

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 35 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00159

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00159>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte PFYN > PFYN 35 SI-55 G1/8-AG

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide



Dimensione: 35


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	2,40 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	35 mm
G1	G1/8"-AG
H	19 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	3 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	44 N
Volume	2,70 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	35
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 35 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00159

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00159>

Peso	10,60 g
Famiglia de prodotti	PFYN
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SU 30

Numero articolo.:10.01.01.12889

Dimensione: 30

Campo di tenuta: 27,0 ... 35,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Numero articolo.:10.01.01.03531

Famiglia raccordo: N 007

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 21 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,4 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 35 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.00159

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00159>



PFG 35 SI-55 N007

Numero articolo.:10.01.01.00035

Dimensione: 35

Materiale aspiratore: Silicene SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible