Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.00163

https://www.schmalz.com/10.01.01.00163

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

- Dimensione: 80
- Materiale aspiratore: Silicone SI
- Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/4"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	5,50 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-AG
H	25 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	260 N
Volume	25 cm^3
Raggio volta (min) (convesso)	150 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	80
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.00163

https://www.schmalz.com/10.01.01.00163

Peso	62,50 g
Famigilia de prodotti	PFYN
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori

SU 80

Numero articolo.:10.01.01.12839

Dimensione: 80
Campo di tenuta: 80,0 ... 100,0 mm
Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio

SA-NIP N009 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.10097

Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza L1: 25 mm
Materiale: Alluminio

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.00163

https://www.schmalz.com/10.01.01.00163

PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Numero articolo.:10.01.01.00039

Dimensione: 80
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A
Propriet: FDA-compatible