

## Aspiratore piatto (tondo)

SUF 8 NBR-55 SC020

Numero articolo.:10.01.01.13942

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13942>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SUF 8 NBR-55 SC020

### Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 8

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	4,70 mm
d	3,10 mm
Dk	6,70 mm
Dmax(S)	8,40 mm
Ds	8 mm
H	5,50 mm
H2	2,30 mm
H3	3 mm
Z (Corsa)	0,80 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	2,40 N
Forza rottura	2,40 N
Volume	0,04 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	8 mm
Dimensione	8
Interfaccia famiglia di nippli	SC020
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,20 g

### Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Aspiratore piatto (tondo)

SUF 8 NBR-55 SC020

Numero articolo.:10.01.01.13942

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13942>

Famiglia de prodotti

SUF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SC 020 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04273

Geometria del collegamento: 020

Allacciamento: M5-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm



#### SC 020 M5-IG

Numero articolo.:10.01.06.04306

Geometria del collegamento: 020

Allacciamento: M5-IG

Lunghezza di montaggio: 8,7 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm