

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 30 NBR-55 SC040

Numero articolo.:10.01.01.13949

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13949>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SUF 30 NBR-55 SC040

Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	10,50 mm
d	7 mm
Dk	18,60 mm
Dmax(S)	33,30 mm
Ds	30 mm
H	11,70 mm
H2	4,80 mm
H3	6,70 mm
Z (Corsa)	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	34 N
Forza rottura	34 N
Volume	1,60 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	35 mm
Dimensione	30
Interfaccia famiglia di nipples	SC040
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 30 NBR-55 SC040

Numero articolo.:10.01.01.13949

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13949>

Peso	4 g
Famiglia de prodotti	SUF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SC 040 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02490

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,2 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02482

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm