

## Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30 TV

Numero articolo.:10.01.15.00303

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00303>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 1 80x80x30 TV

### Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN



Dimensioni (LxB): 80 x 80


Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 30 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	80 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,15 kg

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz


Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30 TV

Numero articolo.:10.01.15.00303

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00303>



### DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Numero articolo.:10.01.15.00062

Larghezza B: 4 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale di tenuta: EPDM

Tipo di Materiale: Gomma piuma

Modulo: Semicircolare



### ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50

Numero articolo.:10.01.15.00020

Larghezza B: 81 mm

Altezza H: 12 mm

Lunghezza L: 81 mm

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK-50

Tipo: Cup 1



### ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12

Numero articolo.:10.01.15.00343

Larghezza B: 66 mm

Diametro interno d: 12 mm

Altezza H: 8,5 mm

Lunghezza L: 66 mm

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK-45

Tipo: Cup 1

## Cup

ISCUP Cup 1 80x80x30 TV

Numero articolo.:10.01.15.00303

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00303>



### O-RING 48x2 CR-70

Numero articolo.:10.07.08.00468



### TV D11 4.3

Numero articolo.:10.01.15.00347

Diametro esterno D: 11 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 24 mm