Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x75 D-360

Numero articolo.:10.01.12.02212

https://www.schmalz.com/10.01.12.02212

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Blocchi di aspirazione VCBL-K2 > VCBL-K2 120x50x75 D-360

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti

- Dimensioni (LxB): 120 x 50
- Dimensione piastra di aspirazione inferiore: 140x115 mm
- Altezza H: 75 mm
- Disposizione: girevole di 360°

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	50 mm
H	75 mm
H2	41 mm
L	120 mm
L1	145 mm
R1	350 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm
Peso	0,84 kg

Pezzi di ricambio

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x75 D-360

Numero articolo.:10.01.12.02212

https://www.schmalz.com/10.01.12.02212

VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00798

- Lunghezza L: 140 mm
- Larghezza B: 115 mm
- Altezza H: 16,5 mm

ERS VCBL-Einleger

Numero articolo.:10.01.12.00618

- Usa la costruzione: Blocco di aspirazione