

Ventose Cup Balance SSCB

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Numero articolo.:10.01.41.00017

<https://www.schmalz.com/10.01.41.00017>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera > Sistemi di bloccaggio e presa per applicazioni automatizzate > Ventosa Cup Balance SSCB > SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico



Diametro cerchio D mk: 30 mm

Funzione Ventose: Perni a fissaggio centrale

Ventosa: Vent. a soffietto SAB

Allacciamento: M4-IG


Material: NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Supporto pezzo materiale: NBR

Altezza H1: 71,8 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D1	66 mm
Dmk	30 mm
G1	M4-IG
G2	M3-AG
H1	71,80 mm
EH (min)	60,70 mm
EH (max)	66,50 mm
Zs	5,80 mm
Z (Corsa)	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	22
Peso	200 g
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it