

## Ventosa a soffiato (tondo)

FGB 25 NBR-55 N049

N. articolo:10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiato (tonda) > FGB 25 NBR-55 N049

### Aspiratore a soffiato (tondo) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 25  
 Materiale aspiratore:  
 Gomma nitrilica NBR  
 Durezza del materiale: 55 °Sh  
 Numero pieghe: 3.5

#### Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	5 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,5 mm
Ds	23 mm
H	43 mm
H2	9 mm
Z (Corsa)	22 mm

#### Dati tecnici

## Ventosa a soffiello (tondo)

FGB 25 NBR-55 N049

N. articolo:10.01.06.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00109>

Attribute	Valore
Numero pieghe	3,5
Dimensione	25
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Potenza aspir.	4,5 N
Forza rottura	20 N
Volume	7,071 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Peso	5,6 g
Famiglia de prodotti	FGB

---

---