

Ventosa a soffiato (rettang.)


FGB-R 52x25 NBR-50

N. articolo:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > FGB-R 52x25 NBR-50

Aspiratore a soffiato (rettang.)



Dimensioni (IxI): 52 x 25 mm
 Materiale aspiratore:
 Gomma nitrilica NBR
 Durezza del materiale: 50 °Sh
 Numero pieghe: 2.5

Dati di costruzione



Attribute	Valore
b2	10 mm
B1	25 mm
B3	13 mm
Bmax(S)	27,5 mm
Bs	25 mm
H	26 mm
l2	37 mm
L1	52 mm
L3	40 mm
Lmax(S)	54,5 mm
Ls	52 mm
Z (Corsa)	15 mm

Ventosa a soffietto (rettang.)

FGB-R 52x25 NBR-50

N. articolo:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Dati tecnici

Attribute	Valore
Potenza aspir.	20 N
Volume	16 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	10 mm
Dimensioni (LxB)	52 x 25
Numero pieghe	2,5
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	50 Shore A
Peso	8 g
Famiglia de prodotti	FGB-R
