

Ventosa a soffiutto (tondo)

SPB1 50 ED-65 SC050

N. articolo:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPB1 50 ED-65 SC050

Ventosa a soffiutto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui cartonghi&imballaggi con stab. intrinseca




Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Elastodur

Durezza del materiale: 65 °Sh

Numero pieghe: 1.5

Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	11 mm
d1	17,5 mm
d2	32,3 mm
D1	55,2 mm
Dk	21,6 mm
Dmax(S)	58,4 mm
Ds	51,4 mm
H	32 mm
H2	7 mm
Z (Corsa)	18 mm

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB1 50 ED-65 SC050

N. articolo:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>



Dati tecnici

Attribute	Valore
Potenza aspir.	54,7 N
Forza rottura	72,7 N
Forza laterale	31,2 N
Volume	30,181 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (consi.) d	6 mm
Dimensione	50
Famiglia raccordo	SC 050
Numero pieghe	1,5
Materiale aspiratore	Elastodur
Durezza del materiale [Shore A]	65.0 Shore A
Peso	13,1 g
Famiglia de prodotti	SPB1

Accessori



SC 050 G1/4-AG

N. articolo10.01.06.02487

Elemento di connessione per ventosa

"SchmalzConnector"

Geometria del collegamento: 050

Attacco vuoto: G1/4"-AG

Lunghezza totale: 26.5 mm

Lunghezza adatta: 7.2 mm

Diametro nominale dn: 6.1 mm

Ventosa a soffiETTO (tondo)

SPB1 50 ED-65 SC050

N. articolo:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>



SC 050 G1/4-IG

N. articolo:10.01.06.02488

Elemento di connessione per ventosa
"SchmalzConnector"

Geometria del collegamento: 050

Attacco vuoto: G1/4"-IG

Lunghezza totale: 26.5 mm

Lunghezza adatta: 17.2 mm

Diametro nominale dn: 6.1 mm



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

N. articolo:10.07.01.00308

Lo schermo protegge il sistema di vuoto dalla
contaminazione

Diametro esterno D: 17.5 mm


Lunghezza L: 0.8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm

Maglia: 0.28 mm

Formato del legare: 0.16 mm



SPI 40 PA SPB1-50

N. articolo:10.01.06.03388

Inserto per ventose per prevenire la deformazione del
pezzo in presa

Dimensione: 40

Materiale: Poliammide

Applicazione: SPB1-50

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB1 50 ED-65 SC050

N. articolo:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>



SC 050-AR NPT1/4-AG

N. articolo10.01.06.02543

Elemento di connessione per ventosa
"SchmalzConnector"

Geometria del collegamento: 050-AR

Attacco vuoto: NPT1/4-AG

Lunghezza totale: 29 mm

Lunghezza adatta: 7.5 mm

Diametro nominale dn: 6.1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG

N. articolo10.01.06.02546

Elemento di connessione per ventosa
"SchmalzConnector"

Geometria del collegamento: 050-AR

Attacco vuoto: NPT1/4-IG

Lunghezza totale: 28.5 mm

Lunghezza adatta: 19.2 mm

Diametro nominale dn: 6.1 mm