

## Blocco di aspirazione

VCBL-K1 130x30x85 L

N. articolo:10.01.12.01692

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01692>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi a 1 circuito > Blocco di aspirazione VCBL-K1 > VCBL-K1 130x30x85 L

### Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito




Dimensioni (LxI): 130 x 30 mm

Altezza H: 85 mm

Disposizione: longitudinale

### Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	30 mm
B1	115 mm
H	85 mm
L	130 mm
L1	140 mm

### Dati tecnici

Attribute	Valore
Peso	0,84 kg


## Blocco di aspirazione

VCBL-K1 130x30x85 L

N. articolo:10.01.12.01692

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01692>

### Pezzi di ricambio



#### **VCDR 130x30x9**


N. articolo10.01.12.00804

Bordi di tenuta

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 9 mm



#### **ISRPL 130x30x5.5**


N. articolo10.01.12.00805

Superficie di attrito

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 5.5 mm



#### **VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1**

N. articolo10.01.12.00228

Piastra di aspirazione per blocco die aspirazione sotto

Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm

Altezza H: 16.5 mm

per: Aspiratore di blocco VCBL-K1