

## Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

VC-M-SPV 160x160x30

N. articolo:10.01.12.01853

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01853>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivo di bloccaggio per la lavorazione manuale > Piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV > VC-M-SPV 160x160x30

## Multi-Clamp - Piastra di aspirazione per il funzionamento con pompa del vuoto




Lunghezza L: 160 mm

Larghezza B: 160 mm

Altezza H: 30 mm

### Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	160 mm
H	30 mm
d	6 mm
L	160 mm

### Dati tecnici

Attribute	Valore
Peso	0,896 kg

## Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

VC-M-SPV 160x160x30

N. articolo:10.01.12.01853

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01853>

### Accessori



#### **FU 5 3/2 -**

N. articolo10.01.12.02055

Interruttore di fondo per il controllo dell'aria compressa e del vuoto

Diametro nominale: 5 mm

Funzione: valvola di distribuz. 3/2

Filettatura G1: G1/4"-IG

con: Nessuno



#### **VC-M-BV 265x170x209**

N. articolo10.01.12.02050

Girando e dispositivo di vuotamento Multi-Base

Lunghezza L: 265 mm

Larghezza B: 170 mm

Altezza H: 209 mm



#### **VC-M-PU 4 110V-AC**

N. articolo10.01.12.02051

Multi-Clamp - Pompa a vuoto

Tipo corrente: Corrente alt. 1

Tensione: 110V - AC

Vuoto (max): -850 mbar

Capacità di aspirazione: 4 m<sup>3</sup>/h

Diametro nominale: 9 mm

## Multi-Clamp - Piastra di aspirazione

VC-M-SPV 160x160x30

N. articolo:10.01.12.01853

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01853>



### VC-M-PU 4 230V-AC

N. articolo10.01.12.02040

Multi-Clamp - Pompa a vuoto


Tipo corrente: Corrente alt. 2

Tensione: 230V - AC

Vuoto (max): -850 mbar

Capacità di aspirazione: 4 m<sup>3</sup>/h

Diametro nominale: 9 mm



### ZUB VC-M-V

N. articolo10.01.12.02054

Accessori

per: Multi-Clamp