


Blocco di aspirazione VCBL-K2 125x75x75 D-360

N. articolo:10.01.12.02211

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02211>


Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Blocco di aspirazione VCBL-K2 > VCBL-K2 125x75x75 D-360

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti



Dimensioni (LxI): 125 x 75 mm
Altezza H: 75 mm
Disposizione: girevole di 360°

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	75 mm
H	75 mm
H2	41 mm
L	125 mm
L1	145 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Peso	0,925 kg

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 125x75x75 D-360

N. articolo:10.01.12.02211

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02211>

Pezzi di ricambio



VCSP-O 125x75x16.5

N. articolo10.01.12.00011

Piastra di aspirazione per aspiratore sopra

Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm

Altezza H: 16.5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2

N. articolo10.01.12.00798

Piastra di aspirazione per blocco die aspirazione sotto

Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm

Altezza H: 16.5 mm

per: Aspiratore di blocco VCBL-K2