


Blocco di aspirazione VCBL-K2 120x50x75 D-360

N. articolo:10.01.12.02212

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02212>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Blocco di aspirazione VCBL-K2 > VCBL-K2 120x50x75 D-360

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti




Dimensioni (LxI): 120 x 50 mm

Altezza H: 75 mm

Disposizione: girevole di 360°

Dati di costruzione



Attribute	Valore
-----------	--------

B	50 mm
---	-------

H	75 mm
---	-------

H2	41 mm
----	-------

L	120 mm
---	--------

L1	145 mm
----	--------

Dati tecnici

Attribute	Valore
-----------	--------

Peso	0,84 kg
------	---------

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 120x50x75 D-360

N. articolo:10.01.12.02212

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02212>

Pezzi di ricambio



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2

N. articolo10.01.12.00798

Piastra di aspirazione per blocco die aspirazione sotto

Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm

Altezza H: 16.5 mm

per: Aspiratore di blocco VCBL-K2