

Blocco di aspirazione VCBL-R 160x96x45 40x40 TV

N. articolo:10.01.12.02673

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02673>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi con piano grigliato > Blocco di aspirazione VCBL-R > VCBL-R 160x96x45 40x40 TV

Aspiratore per tavolo a reticolo



Dimensioni (lxl): 160 x 96 mm


Altezza H: 45 mm

Schermo: 40 x 40 mm mm

per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

con: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	80 mm
H	45 mm
H2	22 mm
L	160 mm
L1	160 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Schermo	40x40
Peso	0,658 kg

Blocco di aspirazione

VCBL-R 160x96x45 40x40 TV

N. articolo:10.01.12.02673

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02673>



Pezzi di ricambio




TV D9 4.3

N. articolo10.01.12.02514

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o
Blocco di aspirazione

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4.3 mm



ERS VCBL-R Winkel


N. articolo10.01.12.02691

Kit pezzi di ricambio

per: Aspiratore di blocco VCBL-R

contiene: adjustment-angle

e: Viti



ERS VCBL-R

N. articolo10.01.12.02693

Kit pezzi di ricambio

per: Aspiratore di blocco VCBL-R