

Blocco di aspirazione


VCBL-R 160x160x25 30/50 TV

N. articolo:10.01.12.02674

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02674>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi con piano grigliato > Blocco di aspirazione VCBL-R > VCBL-R 160x160x25 30/50 TV

Aspiratore per tavolo a reticolo



Dimensioni (LxI): 160 x 160 mm


Altezza H: 25 mm

Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm

per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

con: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attribute	Valore
-----------	--------

B	160 mm
---	--------

H	25 mm
---	-------

L	160 mm
---	--------

Dati tecnici

Attribute	Valore
Schermo	30/50
Peso	0,627 kg

Blocco di aspirazione

VCBL-R 160x160x25 30/50 TV

N. articolo:10.01.12.02674

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02674>



Pezzi di ricambio



TV D9 4.3


N. articolo10.01.12.02514

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o

Blocco di aspirazione

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4.3 mm



ERS VCBL-R Winkel


N. articolo10.01.12.02691

Kit pezzi di ricambio

per: Aspiratore di blocco VCBL-R

contiene: adjustment-angle

e: Viti



ERS VCBL-R

N. articolo10.01.12.02693

Kit pezzi di ricambio

per: Aspiratore di blocco VCBL-R