

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

N. articolo:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Adapter-Plates ISAP-K2 > ISAP-K2 200x200x26

Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti




Lunghezza L: 200 mm

Larghezza B: 200 mm

Altezza H: 26 mm

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	200 mm
H	26 mm
L	200 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Peso	2,8 kg

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

N. articolo:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>

Pezzi di ricambio



ISMST 19-7 4ISMST

N. articolo10.01.14.00847

Magnete di chiusura magnetico per sistema di bloccaggio Innospann

Diametro testa Dk: 19 mm

Diametro esterno D: 7 mm

contiene: 4 chiusura magnetica

Accessori



ISCUP Cup 1 80x80x16

N. articolo10.01.15.00209

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN

Dimensioni (lxl): 80 x 80 mm

Altezza H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

N. articolo10.01.15.00210

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN

Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm

Altezza H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

N. articolo:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>




ISCUP Cup 3 80x28x16

N. articolo10.01.15.00211

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN

Dimensioni (lxl): 80 x 28 mm

Altezza H: 16 mm




ISMB 80x80x8

N. articolo10.01.15.00188

Mono-Base per steel plate e adapter plate

Superficie di base: 80 x 80 mm mm

Altezza H: 8 mm



ISZR-V 80x25

N. articolo10.01.15.00295

Anello distanziatore Innospann - Prolunga -

Diametro esterno D: 80 mm


Altezza H: 25 mm

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

N. articolo:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>



ISZR-V 80x75

N. articolo10.01.15.00489

Anello distanziatore Innospann - Prolunga -

Diametro esterno D: 80 mm

Altezza H: 75 mm