

Adapter-Plate


ISAP-S1 195x195x8.7

N. articolo:10.01.14.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00123>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Dispositivi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli > Adapter-Plates ISAP-S > ISAP-S1 195x195x8.7

Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1




Lunghezza L: 195 mm

Larghezza B: 195 mm

Altezza H: 8.7 mm

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	195 mm
B1	120 mm
H	8,7 mm
H1	28 mm
L	195 mm
L1	120 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Peso	0,37 kg


Adapter-Plate

ISAP-S1 195x195x8.7

N. articolo:10.01.14.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00123>

Pezzi di ricambio



ISMST 19-7 4ISMST

N. articolo10.01.14.00847

Magnete di chiusura magnetico per sistema di bloccaggio Innospann

Diametro testa Dk: 19 mm

Diametro esterno D: 7 mm

contiene: 4 chiusura magnetic




ISZR-V 80x15

N. articolo10.01.15.00052

Anello distanziatore Innospann - Prolunga -

Diametro esterno D: 80 mm

Altezza H: 15 mm



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

N. articolo10.01.12.03569

Bordi di tenuta (sotto)

Lunghezza L: 115.5 mm

Larghezza B: 43 mm

Altezza H: 5 mm

per: Aspiratore di blocco VCBL-S

Accessori

Adapter-Plate

ISAP-S1 195x195x8.7

N. articolo:10.01.14.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00123>



ISACUP Cup 1 80x80x16

N. articolo10.01.15.00209

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN

Dimensioni (lxl): 80 x 80 mm

Altezza H: 16 mm



ISACUP Cup 2 80x40x16

N. articolo10.01.15.00210

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN

Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm

Altezza H: 16 mm



ISACUP Cup 3 80x28x16

N. articolo10.01.15.00211

Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN

Dimensioni (lxl): 80 x 28 mm

Altezza H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-S1 195x195x8.7

N. articolo:10.01.14.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00123>



ISMB 80x80x8

N. articolo10.01.15.00188

Mono-Base per steel plate e adapter plate

Superficie di base: 80 x 80 mm mm

Altezza H: 8 mm



ISZR-V 80x15

N. articolo10.01.15.00052

Anello distanziatore Innospann - Prolunga -

Diametro esterno D: 80 mm

Altezza H: 15 mm