

Vetro Ventosa

ISCUP-G 80x28x30 Cup 3

N. articolo:10.01.15.00448

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00448>



Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP-G 80x28x30 Cup 3

Parte superiore aspiratore vetro ventosa per INNOSPANN



Dimensioni (LxI): 80 x 28 mm

Altezza H: 30 mm

Dati di costruzione



Attribute	Valore
-----------	--------

B	28 mm
---	-------

H	30 mm
---	-------

L	80 mm
---	-------

Dati tecnici

Attribute	Valore
-----------	--------

Peso	0,08 kg
------	---------


Pezzi di ricambio

Vetro Ventosa

ISCUP-G 80x28x30 Cup 3

N. articolo:10.01.15.00448

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00448>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

N. articolo10.01.15.00062

Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche


Larghezza B: 4 mm

Altezza H: 10 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: EPDM

Forma: semicircolare



ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50

N. articolo10.01.15.00419

Bordi di tenuta

Lunghezza L: 81 mm

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 12 mm

Tipo: Cup 3

Materiale aspiratore:

Perbuna NBR 50±5ShA