

Bloco di aspirazione Innospann

ISBL 80x40x97

N. articolo:10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del metallo e della plastica > Sistemi

Innospann per la lavorazione del metallo e della plastica > Innospann Steel-Plate sistema ISST-MPL > ISBL 80x40x97

Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore




Dimensioni (IxI): 80 x 40 mm

Superficie di base: 80 x 80 mm mm

Altezza H: 97 mm

Pezzi di ricambio



ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50

N. articolo10.01.15.00418

Bordi di tenuta

Lunghezza L: 81 mm

Larghezza B: 43 mm

Altezza H: 12 mm

Tipo: Cup 2

Materiale aspiratore:


Perbuna NBR 50±5ShA

Bloco di aspirazione Innospann

ISBL 80x40x97

N. articolo:10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

N. articolo10.01.15.00158

Bordi di tenuta

Lunghezza L: 81 mm

Larghezza B: 81 mm

Altezza H: 12 mm

Tipo: Cup 1

Materiale aspiratore:

Perbuna NBR 50±5ShA