

Eiettore base


SEG 07 HS-S SDA

N. articolo:10.02.01.00275

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00275>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 07 HS-S SDA

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale



Misura ugello: 0,7 mm

Forma: Stretto


con: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione (max):

16 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	10 mm
D	8 mm
D2	8,4 mm
G1	M5-IG
G2	M5-IG
G3	M5-IG
H	20 mm
L	40 mm
L1	64,5 mm
SW1	8 mm

Eiettore base

SEG 07 HS-S SDA

N. articolo:10.02.01.00275

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00275>



Dati tecnici

Attribute	Valore
Diametro ugello	0,7 mm
Grado evacuazione	82 %
Capacità di aspirazione	16 l/min
Capacità di aspirazione	1 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	0,565 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	21 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	1,3 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	0,741 cfm
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43.5...87.0
Pressione ottimale	5 bar
Pressione ottimale	72,5 psi
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	2 mm
Temp. ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	11 g

Indicazione: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Pezzi di ricambio

Eiettore base

SEG 07 HS-S SDA

N. articolo:10.02.01.00275

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00275>



SD M5-AG 9x24

N. articolo10.02.01.00539

Silenziatore per produttore di vuoto

Filettatura G1: M5-AG

Diametro esterno D: 9 mm

Lunghezza L: 24 mm

Accessori



VFI CN6/4 50

N. articolo10.07.01.00241

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm



VFI 4/2 50

N. articolo10.07.01.00329

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 4/2

Finezza filtro: 50 µm

Eiettores base

SEG 07 HS-S SDA

N. articolo:10.02.01.00275

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00275>



VFI CN8/6 50

N. articolo10.07.01.00245

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 8/6 con dado

Finezza filtro: 50 μ m



VFI 6/4 50

N. articolo10.07.01.00328

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 6/4

Finezza filtro: 50 μ m