

Eiettore base


SBP-C 07 S01 NC

N. articolo:10.02.01.00576

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00576>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari > SBP-C 07 S01 NC

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera



Misura ugello: 0,7 mm

Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)

Pressione ottimale: 5.4 bar


Capacità di aspirazione (max):

16 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 24 l/min

Controllo: Chiuso senza corrente

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	10 mm
d	4,2 mm
d1	4 mm
d2	4 mm
D	9 mm
G3	M5-IG
H	34 mm
H1	39 mm
H2	5,2 mm
H3	9 mm
L	78 mm
L1	102 mm
L2	12,5 mm

Eiettore base

SBP-C 07 S01 NC

N. articolo:10.02.01.00576

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00576>



Attribute	Valore
L3	27 mm
X1	20 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Diametro ugello	0,7 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	1 m ³ /h
Capacità di aspirazione	16 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	1,4 m ³ /h
Consumo d'aria (aspir.)	24 l/min
Livello sonoro libero	65 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	59 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	5,4 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	2 mm
Peso	27 g
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	43.5...87.0
Pressione ottimale	78,3 psi
Capacità di aspirazione (max.)	0,565 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	0,847 cfm

Indicazione: La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Consumo d'aria: Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Diametro intero tubo: Pour 2 m max. de longueur

Eiettore base

SBP-C 07 S01 NC

N. articolo:10.02.01.00576

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00576>



Pezzi di ricambio



SD M5-AG 9x24

N. articolo10.02.01.00539


Silenziatore per produttore di vuoto

Filettatura G1: M5-AG

Diametro esterno D: 9 mm

Lunghezza L: 24 mm

Accessori



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N. articolo10.02.01.00511


Piastra di fissaggio

Lunghezza L: 110 mm

Larghezza B: 44.5 mm

Altezza H: 3 mm

per: Eiettori base SBP



SET SBP M4-IG

N. articolo10.02.01.00769

Kit pezzi di fissaggio

per: Eiettori base SBP


Tipo: M4-IG

Eiettore base

SBP-C 07 S01 NC

N. articolo:10.02.01.00576

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00576>



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N. articolo21.04.06.00086

Cavo di allacciamento

Interfaccia connessione 1:

Connett. 10mm

Lunghezza cavo: 3000 mm

Interfaccia connessione 2: Cavo 2

Materiale: PUR-Cavo



VFI CN6/4 50

N. articolo10.07.01.00241

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm



VFI 4/2 50

N. articolo10.07.01.00329

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 4/2

Finezza filtro: 50 µm