

Eiettore base


SBP-C 07 G01 NC

N. articolo:10.02.01.00612

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00612>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari > SBP-C 07 G01 NC

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera



Misura ugello: 0,7 mm
 Attacco: M5(1)-M5(2)
 Pressione ottimale: 5.4 bar
 Capacità di aspirazione (max):
 16 l/min
 Consumo d'aria (aspir.): 24 l/min
 Controllo: Chiuso senza corrente

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	10 mm
d	4,2 mm
D	9 mm
G1	M5-IG
G2	M5-IG
G3	M5-IG
H	37 mm
H1	39 mm
H2	5,2 mm
H3	9 mm
L	81 mm
L1	105 mm
L2	12,5 mm

Eiettore base

SBP-C 07 G01 NC

N. articolo:10.02.01.00612

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00612>



Attribute	Valore
L3	27 mm
SW1	8 mm
SW2	8 mm
X1	20 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Diametro ugello	0,7 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	1 m ³ /h
Capacità di aspirazione	16 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	1,4 m ³ /h
Consumo d'aria (aspir.)	24 l/min
Livello sonoro libero	65 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	59 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	5,4 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	2 mm
Peso	27,5 g
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	43.5...87.0
Pressione ottimale	78,3 psi
Capacità di aspirazione (max.)	0,565 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	0,847 cfm

Eiettore base

SBP-C 07 G01 NC

N. articolo:10.02.01.00612

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00612>

Indicazione: La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Consumo d'aria: Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Diametro intero tubo: Pour 2 m max. de longueur

Pezzi di ricambio



SD M5-AG 9x24

N. articolo10.02.01.00539


Silenziatore per produttore di vuoto

Filettatura G1: M5-AG

Diametro esterno D: 9 mm

Lunghezza L: 24 mm

Accessori



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N. articolo10.02.01.00511

Piastra di fissaggio

Lunghezza L: 110 mm

Larghezza B: 44.5 mm

Altezza H: 3 mm


per: Eiettori base SBP

Eiettore base

SBP-C 07 G01 NC

N. articolo:10.02.01.00612

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00612>




SET SBP M4-IG

N. articolo10.02.01.00769

Kit pezzi di fissaggio

per: Eiettori base SBP

Tipo: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N. articolo21.04.06.00086

Cavo di allacciamento

Interfaccia connessione 1:

Connett. 10mm

Lunghezza cavo: 3000 mm

Interfaccia connessione 2: Cavo 2

Materiale: PUR-Cavo



VFI CN6/4 50

N. articolo10.07.01.00241

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm

Eiettores base

SBP-C 07 G01 NC

N. articolo:10.02.01.00612

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00612>



VFI 4/2 50

N. articolo10.07.01.00329

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

Attacco: Tubo fless. 4/2

Finezza filtro: 50 µm