


Eiettore base SBP-C 15 G02 NO A

N. articolo:10.02.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari > SBP-C 15 G02 NO A

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera



Misura ugello: 1,5 mm
 Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
 Pressione ottimale: 5 bar
 Capacità di aspirazione (max):
 71 l/min
 Consumo d'aria (aspir.): 118 l/min
 Controllo: Aperto senza corrente
 Forma: Funzione dello scarico

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	15 mm
d	4,2 mm
D	13,5 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	G1/8"-IG
H	51 mm
H1	50 mm
H2	5,2 mm
H3	8,5 mm
L	106 mm
L1	146 mm
L2	19 mm

Eiettore base SBP-C 15 G02 NO A

N. articolo:10.02.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>



Attribute	Valore
L3	29,5 mm
SW1	14 mm
SW2	14 mm
X1	20 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Diametro ugello	1,5 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	4,3 m ³ /h
Capacità di aspirazione	71 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	7,1 m ³ /h
Consumo d'aria (aspir.)	118 l/min
Livello sonoro libero	72 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	65 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	5 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	4 mm
Diametro int. tubo per vuoto	6 mm
Peso	70 g
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	43.5...87.0
Pressione ottimale	72,5 psi
Capacità di aspirazione (max.)	2,507 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	4,167 cfm

Eiettore base SBP-C 15 G02 NO A

N. articolo:10.02.01.00626

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>



Attribute

Valore

Consumo d'aria scar. max.

1,059 cfm

Indicazione: La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC
Consumo d'aria: Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale
Diametro intero tubo: Pour 2 m max. de longueur

Pezzi di ricambio



SD G1/8-AG 14x40

N. articolo:10.02.01.00540


Silenziatore per produttore di vuoto

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro esterno D: 14 mm

Lunghezza L: 40 mm

Accessori



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N. articolo:10.02.01.00511

Piastra di fissaggio

Lunghezza L: 110 mm

Larghezza B: 44.5 mm


Altezza H: 3 mm

per: Eiettori base SBP

Eiettore base SBP-C 15 G02 NO A

N. articolo:10.02.01.00626


<https://www.schmalz.com/10.02.01.00626>



SET SBP M4-IG

N. articolo10.02.01.00769

Kit pezzi di fissaggio
per: Eiettori base SBP
Tipo: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N. articolo21.04.06.00086

Cavo di allacciamento
Interfaccia connessione 1:
Connett. 10mm
Lunghezza cavo: 3000 mm
Interfaccia connessione 2: Cavo 2
Materiale: PUR-Cavo



VFT G1/4-IG 80

N. articolo10.07.01.00119

Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e
filtro sostituibile
Attacco: G1/4"-IG
Forma: Breve elemento filtrante
Portata nominale: 6.6 m³/h
Finezza filtro: 80 µm