

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

N. articolo:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Moduli di eiettore > Moduli di eiettore ecoPump SEP > SEP HV 2 04 7

Set per il vuoto eiettore in linea



Forma: Depressione elevata
 Numero dei punti: 2
 Misura ugello: 0,4 mm
 Diametro foro: 7 mm
 Grado evacuazione: 79 %
 Zona pressione (press. di esercizio):
 2,0 ... 6,0 bar
 Pressione ottimale: 4 bar
 Capacità di aspirazione (max):
 13.2 l/min
 Consumo d'aria (aspir.): 6.5 l/min

Dati di costruzione



Attribute	Valore
D1	4,4 mm
D2	6,8 mm
L1	3,5 mm
L2	20,1 mm
L3	33 mm

Dati tecnici

Attribute	Valore
Peso	0,8 g

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

N. articolo:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



Attribute	Valore
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	4 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	29.0...87.0
Pressione ottimale	4 bar
Pressione ottimale	58 psi
Livello sonoro libero	65 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	57 dB(A)
Capacità di aspirazione	0,81 m³/h
Capacità di aspirazione	13,2 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	0,466 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	0,4 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	6,5 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	0,229 cfm
Grado evacuazione	79 %
Numero dei punti	2
Misura ugello	0,4 mm
Diametro foro	7 mm
Forma	High Vacuum


Pezzi di ricambio

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

N. articolo:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

N. articolo10.02.01.01448

Kit pezzi di ricambio

per: Modulo di Eiettore

Formato: 07

contiene: 6x Non ritorno lembo

Accessori



SHC 2 7

N. articolo10.02.01.01510

Schmalz Holder Cap

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 7 mm



SFE 7

N. articolo10.02.01.01464

Schmalz Fixation Element

Diametro foro: 7 mm

Attacco aria compressa: G1/8"-IG

Attacco aspiratore: G1/8"-IG

Attacco vuoto: G1/8"-IG

Module di eiettore

SEP HV 2 04 7

N. articolo:10.02.01.01393

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01393>



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

N. articolo10.08.03.00313

Angolare di fissaggio

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 40 mm

Lunghezza L: 25.5 mm

Spess. parete s: 4 mm

per: Schmalz Fixation Element

Formato: 7