

Piastra di raccordo aria compressa

GP 6 SCPS 07..15 G2

N. articolo:10.02.02.04837

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04837>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > GP 6 SCPS 07..15 G2

Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori



Numero attacchi: 6
Lunghezza L: 145.2 mm
Larghezza B: 38 mm
Altezza H: 34 mm
per: Eiettores SCPS 07..15 G2

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	38 mm
d	5,5 mm
G1	G1/4"-IG
G2	M5-IG
G3	G1/8"-AG
H	34 mm
H2	4,5 mm
L	145,2 mm
L1	148,5 mm
X1	130,2 mm
X2	25 mm
Y1	25 mm

Piastra di raccordo aria compressa

GP 6 SCPS 07..15 G2

N. articolo:10.02.02.04837

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04837>



Attribute	Valore
-----------	--------

Y2	25 mm
----	-------

