

## Pompa a vuoto

### EVE-TR 4 AC3 F

N. articolo:10.03.01.00113

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00113>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe a vuoto > Pompe a vuoto a secco EVE-TR > EVE-TR 4 AC3 F

## Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione



Livello sonoro (50 Hz): 59 dB  
 Tensione (50 Hz): D175-260V/Y300-450V  
 Tensione (60 Hz): 200-300V o 350-520V  
 con: Filtro  
 Capacità di aspirazione (50 Hz):  
 4.1 m<sup>3</sup>/h  
 Capacità di aspirazione (60 Hz):  
 4.7 m<sup>3</sup>/h  
 Vuoto (50Hz): -850 mbar  
 Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW  
 Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW  
 Peso: 7 kg

### Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	155 mm
B2	11,5 mm
d	7 mm
G2	G1/4"-IG
G3	G1/4"-IG
H	148 mm
H1	172 mm
H2	40,5 mm
L	221,5 mm
L2	72 mm

## Pompa a vuoto

### EVE-TR 4 AC3 F

N. articolo:10.03.01.00113

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00113>



Attribute	Valore
X1	80 mm
Y1	100 mm

#### Dati tecnici

Attribute	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	4,1 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	4,7 m <sup>3</sup> /h
tensione a 50Hz	D175-260V/Y300-450V
tensione a 60Hz	200-300V o. 350-520V
Potenza nomin. 50 Hz	0,18 kW
Potenza nomin. 60 Hz	0,22 kW
Tipo corrente	AC3
Tipo corrente	corrente trifase
Livello sonoro 50 Hz	59 dB(A)
Peso	7 kg
Tipo di protezione IP	IP 54

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

#### Pezzi di ricambio

## Pompa a vuoto

### EVE-TR 4 AC3 F

N. articolo:10.03.01.00113

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00113>



#### FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

N. articolo10.07.01.00013

Cartuccia filtro (tondo)

Finezza filtro: 15 µm


Diametro esterno D: 27 mm

Lunghezza L: 23 mm

Materiale filtro: Acciaio inox

per: Filtro VF

Formato: 1/4-Draht



#### VST EVE-TR-4

N. articolo10.03.01.00108

Set parti soggette ad us. pompa

per: Pompa EVE-TR

Formato: 4

## Accessori



#### VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

N. articolo10.03.01.00107

Valvola limitatrice a vuoto per la limitazione della depressione max

Gamma di vuoto: -850 ... 0 mbar

Filettatura G1: G3/8"-AG

Lunghezza L: 45 mm

per: Pompa EVE

Formato: 4-8