

Vacuostato/pressostato con display

VS-V-D-NPN M8-4

N. articolo:10.06.02.00055

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00055>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Vacuostati e pressostati elettronici > Vacuostati e pressostati VS-V/P-D > VS-V-D-NPN M8-4

Vacuostato/pressostato con display e due segnali di ingresso digitali



Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar

Forma: Con indicazione digitale


Modello: Commutabile verso -

Allacciamento elettrico:

Connettore M8, 4 poli

Ingr./uscite: 2 digitale

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	16 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
G3	M8x1-AG
H	24,7 mm
L	58,5 mm
L1	75,5 mm
LG1	8 mm

Dati tecnici

Vacuostato/pressostato con display

VS-V-D-NPN M8-4

N. articolo:10.06.02.00055

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00055>

Attribute	Valore
Modello	Commutabile verso -
Ingressi e uscite	2 digitale
Mezzo misurazione	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione	-1.0...0.0 bar
Sicurezza sovrappressione	5 bar
Precisione di ripetizione	± 1% campo di misura
Isteresi	Impostabile: da 0 a 100% valore impostazione o comparatore: modo
Schaltvermögen max.	180 mA
Indicazione	2xLED
Anzeigeauflösung	0.01.5.0.2.1
Unit	...
Indicazione valore misurazione	LED 3-digit 7-segmenti
Allacciamento elettrico	Connettore M8, 4 poli
Tensione	10.8-30V DC
Corrente assorbita	30 mA
Tipo di protezione IP	IP 40/65 (con tubo fles.)
Effetto di temperatura	± 3% campo di misura nel campo da 0 a 50°C
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Peso	25 g

Accessori

Vacuostato/pressostato con display

VS-V-D-NPN M8-4

N. articolo:10.06.02.00055

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00055>



ASK B-M8-4 5000 K-4P

N. articolo10.06.02.00031

Cavo di allacciamento

Interfaccia connessione 1:

Bussola M8, 4 pol

Lunghezza cavo: 5000 mm

Interfaccia connessione 2: Cavo 4

Materiale: PUR-Cavo



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N. articolo10.06.02.00032

Cavo di allacciamento

Interfaccia connessione 1:

Angolo buss M8, 4 pol

Lunghezza cavo: 5000 mm

Interfaccia connessione 2: Cavo 4

Materiale: PUR-Cavo



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

N. articolo10.06.02.00061

Angolare di fissaggio

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 22 mm

Lunghezza L: 60.5 mm

Spess. parete s: 1.5 mm

per: Vacuostato

Vacuostato/pressostato con display

VS-V-D-NPN M8-4

N. articolo:10.06.02.00055

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00055>



VSi V D M8-4

N. articolo10.06.02.00577

Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione

Camp.di misurazione: -1...0 bar

Modello: con display

Allacciamento elettrico:

Connectore M8, 4 poli

Indicazione: 2xLED

Protezione: IP 65