

Profilo di guarnizione DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

N. articolo:10.07.04.00040

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00040>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Profili di tenuta > Profili di tenuta DI-PROF > DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche



Larghezza B: 20 mm
 Altezza H: 15 mm
 Tipo di Materiale:
 2 Comp. gomma spugna
 Materiale di tenuta:
 caucciù naturale NK
 Durezza del materiale: 20 °Sh
 Materiale supporto: Perbuna NBR
 Durezza del materiale2: 55 °Sh

Dati di costruzione



Attribute	Valore
B	20 mm
B1	22 mm
B2	2 mm
B3	16 mm
H	15 mm
H1	33 mm
H2	6 mm
H3	6 mm
H4	12 mm

Dati tecnici

Profilo di guarnizione

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

N. articolo:10.07.04.00040

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00040>



Attribute	Valore
Materiale di tenuta	caucciù naturale NK
Peso	411,5 g
Durezza del materiale [Shore A]	20 Shore A

